

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā
 , Apvalks izgatavots no nerūsējoša tērauda, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni, riteņa ass ar uzgriezni
 , caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	34 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Centrālais caurums	13 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	44.5 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	108 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.698 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravnesība - kustībā	150 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	300 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

