

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	75 mm
Centraal gat	13 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	44.5 mm
Uitzwenking - Ø	246 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.698 kg
Zwenkradius	123 mm
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

Afmetingen



Structuur en montage

