

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta poliamidowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

| | |
|---------------------------|----------------|
| Koło-Ø | 80 mm |
| Szerokość koła | 34 mm |
| Szerokość zestawu | 75 mm |
| Otwór mocujący | 13 mm |
| Średnica główki widelca-Ø | 75 mm |
| Wysięg | 44.5 mm |
| Zasięg działania koła-Ø | 246 mm |
| Wysokość zabudowy | 108 mm |
| Zakres temperatury | - 40 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Masa | 0.698 kg |
| Promień działania koła | 123 mm |
| Twardość bieżni | Shore D 75 |
| Nośność dynamiczna | 150 kg |
| Nośność statyczna | 300 kg |

Zalety

| | |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas związany z ruchem | ● ● ● ○ ○ |
| Ścieranie | ● ● ● ● ● |
| Ochrona przed rdzą | ● ● ● ● ● |

Wymiary



Mocowanie

