

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	75 мм
Центр.отверстие	13 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	44.5 мм
Область поворота - Ø	246 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.698 кг
Радиус поворота	123 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	150 кг
Допустимая статическая нагрузка	300 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

