

# ALPHA

## 8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса                    | 80 MM                  |
| Ширина колеса                     | 34 MM                  |
| ширина ролика                     | 75 MM                  |
| Центровий отвір                   | 13 MM                  |
| Купол діаметром                   | 75 MM                  |
| зсув                              | 44.5 MM                |
| Зчеплення шарніру                 | 246 MM                 |
| Загальна висота                   | 108 MM                 |
| Температура                       | - 40 / + 80 °C         |
| Стандарт                          | EN 12532               |
| Вага                              | 0.698 кг               |
| радіус повороту                   | 123 MM                 |
| Міцність покриття                 | Міцність за Шором D 75 |
| Вантажопідйомність                | 150 кг                 |
| допустиме навантаження (статичне) | 300 кг                 |

### Advantages at a glance

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні      | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя                    | ● ● ● ● ● |
| Стійкий до корозії       | ● ● ● ● ● |

### Dimensions



### Structure & Mounting

