

# ALPHA

## 8477U00080P62

EAN 4031582313079

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 80 mm          |
| Šířka kola        | 34 mm          |
| Šířka kolečka     | 75 mm          |
| Velikost plotny   | 105 x 85 mm    |
| Rozteč děr        | 80/77 x 60 mm  |
| Průměr děr        | 9 mm           |
| Hlava kolečka-Ø   | 75 mm          |
| Vyosení           | 44.5 mm        |
| Přesah kolečka    | 246 mm         |
| Stavební výška    | 108 mm         |
| Teplota           | - 40 / + 80 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 0.775 kg       |
| Poloměr otáčení   | 123 mm         |
| Tvrдость běhounu  | Shore D 75     |
| Dynamická nosnost | 200 kg         |
| Statická nosnost  | 400 kg         |


### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ● ● ● |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ● ● |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

