

ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	34 mm
Largeur de la roulette	75 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Diamètre du dôme	75 mm
Déport	44.5 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.775 kg
Rayon d'encombrement	123 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

