

# ALPHA

## 8477U00080P62

EAN 4031582313079

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	34 mm
Larghezza ruota	75 mm
Dimensione della piastra	105 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Dome-Ø	75 mm
Disassamento	44.5 mm
Ingombro piroettamento	246 mm
Altezza utile	108 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.775 kg
Raggio ingombro piroettamento	123 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

