

# ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā  
 , Apvalks izgatavots no nerūsējoša tērauda, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni, riteņa ass ar uzgriezni  
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	80 mm
Riteņa platums	34 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 85 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	44.5 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	108 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.775 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravesība - kustībā	200 kg
Kravesība - miera stāvoklī	400 kg

## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ●

## Dimensions



## Structure & Mounting



# ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

