

ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	75 мм
Размер панели	105 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	44.5 мм
Область поворота - Ø	246 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.775 кг
Радиус поворота	123 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

