

# ALPHA

## 8477U00080P62

EAN 4031582313079

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	34 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	44.5 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	108 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.775 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8477U00080P62

EAN 4031582313079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

