

ALPHA

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	36 mm
Šířka kolečka	75 mm
Středová díra	13 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	242 mm
Stavební výška	128 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.773 kg
Poloměr otáčení	121 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	200 kg
Statická nosnost	400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

