

ALPHA

8477UOO100P30-13

EAN 4031582313086

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite.
Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	36 mm
Larghezza ruota	75 mm
Diametro foro asse	13 mm
Dome-Ø	75 mm
Disassamento	41 mm
Ingombro piroettamento	242 mm
Altezza utile	128 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.773 kg
Raggio ingombro piroettamento	121 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	200 kg
Portata statica	400 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

Dimensioni



Struttura e montaggio

