

# ALPHA

## 8477U00100P30-13

EAN 4031582313086

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса                   | 100 мм                 |
| Ширина колеса                    | 36 мм                  |
| Ширина ролика                    | 75 мм                  |
| Центр.отверстие                  | 13 мм                  |
| Диаметр шейки - Ø                | 75 мм                  |
| Смещение                         | 41 мм                  |
| Область поворота - Ø             | 242 мм                 |
| Общая высота                     | 128 мм                 |
| Температура                      | - 40 / + 80 °C         |
| Стандарт                         | EN 12532               |
| Вес                              | 0.773 кг               |
| Радиус поворота                  | 121 мм                 |
| Твердость протектора             | твёрдость по Шору D 75 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 200 кг                 |
| Допустимая статическая нагрузка  | 400 кг                 |

### Advantages at a glance

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Качество качения       | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения           | ● ● ● ○ ○ |
| Трение                 | ● ● ● ● ● |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ● ● |

### Dimensions



### Structure & Mounting

