

ALPHA

8477U00100P30-13

EAN 4031582313086

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, Отвір для болту. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	36 MM
ширина ролика	75 MM
Центровий отвір	13 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	242 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.773 кг
радіус повороту	121 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting

