

# ALPHA

## 8477U00125P30-13

EAN 4031582313109

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от благородна стомана, неръждаема, въртяща с планка с двоен сачмен венец, завинтена ос на колело, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	75 мм
Отвор в центъра	13 мм
Купол-Ø	75 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	246 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.907 кг
Кръгов радиус	123 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Динамична товароносимост	200 кг
Статична товароносимост	400 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

### Размери



### Устройство и монтаж

