

# ALPHA

8477U00125P30-13

EAN 4031582313109

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen


## Tekniske data

Hjul-Ø	125 mm
Hjulbredde	40 mm
Hjulbredde	75 mm
Centerhul-Ø	13 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	40 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Byggeøjde	155 mm
Temperaturinterval	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.907 kg
Udfaldsradius	123 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 75
Belastning (dynamisk)	200 kg
Belastning (statisk)	400 kg

## Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

## Dimensioner



## Struktur og montering

