

ALPHA

8477U00125P62

EAN 4031582313116

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā
 , Apvalks izgatavots no nerūsējoša tērauda, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni, riteņa ass ar uzgriezni
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	40 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 85 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	40 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	155 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.987 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravesība - kustībā	200 kg
Kravesība - miera stāvoklī	400 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8477U00125P62

EAN 4031582313116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

