

# ALPHA

## 8477UOO160P63

EAN 4031582313123

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě kolečka, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	96 mm
Velikost plotny	137 x 105 mm
Rozteč děr	105 x 80/75 mm
Průměr děr	11 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	60 mm
Přesah kolečka	334 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.135 kg
Poloměr otáčení	167 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	500 kg
Statická nosnost	1000 kg


### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

