

# ALPHA

## 8477U00160P63

EAN 4031582313123

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	96 мм
Размер панели	137 x 105 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Смещение	60 мм
Область поворота - Ø	334 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	2.135 кг
Радиус поворота	167 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	500 кг
Допустимая статическая нагрузка	1000 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

