

# ALPHA

## 8477U00160P63

EAN 4031582313123

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	60 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.135 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	500 кг
допустиме навантаження (статичне)	1000 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

8477U00160P63

EAN 4031582313123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

