

ALPHA

8477UOO200P63

EAN 4031582313130

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	96 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	334 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.41 kg
Zwenkradius	167 mm
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	500 kg
Statisch draagvermogen	1000 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

8477UOO200P63

EAN 4031582313130



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

