

ALPHA

8477U00200P63

EAN 4031582313130

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, Корпус виготовлений з нержавіючої сталі, подвійний шарикопідшипник в поворотному вузлі, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	96 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.41 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	500 кг
допустиме навантаження (статичне)	1000 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8477U00200P63

EAN 4031582313130



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

