

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.
Сърцевина на ролката, изработена от полиамид, Работна повърхнина: еластична гума, немаркираща, със защита от нишки, неръждаем, прецизен, сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	40 мм
Ширина на колелото	85 мм
Размер на планката	100 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.825 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	250 кг
Статична товароносимост	500 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

