

# ALPHA

## 8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z nerezové oceli, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou.

Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Šířka kolečka	85 mm
Velikost plotny	100 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.825 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	250 kg
Statická nosnost	500 kg

### Dimensions



### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

