

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Centro de rueda de poliamida, Bandaje: goma elástica que no deja huella, con antihilos pequeños, rodamiento a precisión inoxidable



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	85 mm
Medida de pletina	100 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.825 kg
Dureza del bandaje	Shore A 63
Capacidad de carga	250 kg
Capacidad de carga estática	500 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

