

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Ruota fissa, Forcella in acciaio inox, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Larghezza ruota	85 mm
Dimensione della piastra	100 x 85 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Altezza utile	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.825 kg
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	250 kg
Portata statica	500 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

