

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, met kleine afdekkappen, wielnaaf op RVS precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.825 kg
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

