

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Centro da roda de Poliamida, Sup. Rodagem: borracha elástica, não deixa marcas, com placas anti-fios pequenas, rolamento de esferas de precisão de INOX

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	85 mm
Medida da placa de fixação	100 x 85 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Altura total	155 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.825 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 63
Capacidade de carga	250 kg
Cap. de carga estática	500 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

