

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481

Неповоротний ролик, Вилка з неіржавіючої сталі, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини.

Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, INOX precision ball bearing

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	100 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.825 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором A 63
Вантажопідйомність	250 кг
допустиме навантаження (статичне)	500 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стойкий до корозії	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFC100P62

EAN 4031582422481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

