

ALPHA

8478UFC125P62

EAN 4031582422498

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, met kleine afdekkappen, wielnaaf op RVS precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Plaatafmeting | 100 x 85 mm |
| Boutgatafstand | 80/77 x 60 mm |
| Bevestigingsgat | 9 mm |
| Bouwhoogte | 155 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 0.778 kg |
| Hardheid van de band | Shore A 64 |
| Dyn. draagvermogen | 250 kg |
| Statisch draagvermogen | 500 kg |

Afmetingen



Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Strepen | ● ● ● ○ ○ |
| Roest bescherming | ● ● ● ● ● |

ALPHA

8478UFC125P62

EAN 4031582422498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

