

ALPHA

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband,
wielnaaf op afgedichte precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	46 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	137 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.846 kg
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFX160P63

EAN 4031582313369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

