

ALPHA

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Rolă fixă, furcă din oțel inoxidabil, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din poliamidă, suprafață de rulare din cauciuc elastic non-marking, cu apărători mici, rulment de precizie etanșat

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	46 mm
Lățimea roții	115 mm
Mărimea plăcii	137 x 115 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.846 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFX160P63

EAN 4031582313369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

