

# ALPHA

## 8478UFX200P63

EAN 4031582313376

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина еластична гума, немаркираща, със защита от нишки, с прецизен сачмен лагер, уплътнен

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело               | 200 мм               |
| Ширина на гумите                 | 46 мм                |
| Ширина на колелото               | 115 мм               |
| Размер на планката               | 140 x 115 мм         |
| Център на отвора на планката     | 105 x 80/75 мм       |
| Отвор на планката                | 11 мм                |
| Конструктивна височина           | 240 мм               |
| Температура                      | - 20 / + 80 °C       |
| Стандарт                         | EN 12532             |
| Тегло                            | 2.248 кг             |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор А 63 |
| Динамична товароносимост         | 400 кг               |
| Статична товароносимост          | 800 кг               |

### Размери



### Бляскави предимства

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение            | ● ● ● ● ● |
| Износване                   | ● ● ● ○ ○ |
| Защита от ръжда             | ● ● ● ● ● |

# ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

