

ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376

固定脚轮, 不锈钢制前叉, 螺帽轮轴, 托板安装装置.
聚酰胺制轮心,
轮面:减震胎,无压痕,配有小型轮盖,精密滚珠轴承,密封



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	200 毫米
车轮宽度	46 毫米
脚轮宽度	115 毫米
托板尺寸	140 x 115 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
总高度	240 毫米
温度	- 20 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	2.248 公斤
轮面硬度	支杆 A 63
动(力)载重量	400 公斤
静载重量	800 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

