

# ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.  
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband,  
wielnaaf op afgedichte precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	46 mm
Wielbreedte	115 mm
Plaatafmeting	140 x 115 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.248 kg
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg

## Afmetingen



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

