

ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376

Rolă fixă, furcă din oțel inoxidabil, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Jantă din poliamidă, suprafață de rulare din cauciuc elastic non-marking, cu apărători mici, rulment de precizie etanșat

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 46 mm |
| Lățimea roții | 115 mm |
| Mărimea plăcii | 140 x 115 mm |
| Găuri de prindere | 105 x 80/75 mm |
| Gaură | 11 mm |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Temperatura | - 20 / + 80 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 2.248 kg |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore A 63 |
| Sarcină dinamică | 400 kg |
| Sarcină statică | 800 kg |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ● |
| Uzare | ● ● ● ○ ○ |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ● ● |

ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

