

ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376

Неповоротний ролик, Вилка з неіржавіючої сталі, вісь колеса з гайкою, крплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, з малими нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, ущільнений

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
ширина ролика	115 MM
розмір пластини	140 x 115 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.248 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором A 63
Вантажопідйомність	400 кг
допустиме навантаження (статичне)	800 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UFX200P63

EAN 4031582313376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

