

# ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, pletina de fijación.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	34 mm
Ancho de rueda	85 mm
Medida de pletina	100 x 85 mm
Distancia de agujeros	80/77 x 60 mm
Diámetro de agujero	9 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.376 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

