

ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	34 mm
Largeur de la roulette	85 mm
Dimension de platine	100 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.376 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

