

ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	80 mm
Wielbreedte	34 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	108 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.376 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

