

# ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	80 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	100 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	108 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.376 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

