

# ALPHA

8478UOO100P62

EAN 4031582313390

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.  
Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter           | 100 mm         |
| Wielbreedte            | 36 mm          |
| Wielbreedte            | 85 mm          |
| Plaatafmeting          | 100 x 85 mm    |
| Boutgatafstand         | 80/77 x 60 mm  |
| Bevestigingsgat        | 9 mm           |
| Bouwhoogte             | 128 mm         |
| Temperatuur            | - 40 / + 80 °C |
| Standaard              | EN 12532       |
| Eigen gewicht          | 0.445 kg       |
| Hardheid van de band   | Shore D 75     |
| Dyn. draagvermogen     | 200 kg         |
| Statisch draagvermogen | 400 kg         |

## Afmetingen



## Kenmerken

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand        | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen             | ● ● ● ● ● |
| Roest bescherming   | ● ● ● ● ● |

# ALPHA

8478UOO100P62

EAN 4031582313390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

