

# ALPHA

## 8478UOO100P62

EAN 4031582313390

Roda fixa, Forquilha de aço inoxidável, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	36 mm
Largura da roda	85 mm
Medida da placa de fixação	100 x 85 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.445 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	200 kg
Cap. de carga estática	400 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478UOO100P62

EAN 4031582313390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

