

ALPHA

8478UOO100P62

EAN 4031582313390

Rolă fixă, furcă din oțel inoxidabil, axul roții cu șurub și piuliță, sistem de prindere tip placă.

Roată din poliamidă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	36 mm
Lățimea roții	85 mm
Mărimea plăcii	100 x 85 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.445 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	200 kg
Sarcină statică	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UOO100P62

EAN 4031582313390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

