

# ALPHA

## 8478U00100P62

EAN 4031582313390

Неповоротний ролик, Вилка з неіржавіючої сталі, вісь колеса з гайкою, крплення пластини.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	36 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластини	100 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.445 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	200 кг
допустиме навантаження (статичне)	400 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478U00100P62

EAN 4031582313390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

