

# ALPHA

## 8478U00125P62

EAN 4031582313406

Фиксирано колело, Вилка от благородна стомана, неръждаема, завинтена ос на колелото, закрепване на планка.  
Корпус на колелото от полиамид, плъзгащ лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело               | 125 мм               |
| Ширина на гумите                 | 40 мм                |
| Ширина на колелото               | 85 мм                |
| Размер на планката               | 100 x 85 мм          |
| Център на отвора на планката     | 80/77 x 60 мм        |
| Отвор на планката                | 9 мм                 |
| Конструктивна височина           | 155 мм               |
| Температура                      | - 40 / + 80 °C       |
| Стандарт                         | EN 12532             |
| Тегло                            | 0.599 кг             |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор D 75 |
| Динамична товароносимост         | 250 кг               |
| Статична товароносимост          | 500 кг               |

### Размери



### Бляскави предимства

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение            | ● ● ● ○ ○ |
| Износване                   | ● ● ● ● ● |
| Защита от ръжда             | ● ● ● ● ● |

# ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

