

ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406

Bokwiel, RVS vork, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	85 mm
Plaatafmeting	100 x 85 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.599 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

