

ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	85 мм
Размер панели	100 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Общая высота	155 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.599 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	250 кг
Допустимая статическая нагрузка	500 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

