

ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406

Неповоротний ролик, Вилка з неіржавіючої сталі, вісь колеса з гайкою, кріплення пластина.

Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	40 MM
ширина ролика	85 MM
розмір пластина	100 x 85 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.599 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	250 кг
допустиме навантаження (статичне)	500 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

